
E80400

RFID-tag

ID-TAG/51x51/06



Toepassingsgebied		
Applicatie		Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief)	[°C]	-55...240
Elektrische eigenschappen		
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
Opslagruimte	[bit]	896
Geheugentype		EEPROM
Chip type		ICODE SLIX
Aantal blokken		28
Blokgrootte	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID standaard		ISO 15693
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-55...240
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		1,5 h 185 °C 1 h 200 °C 0,75 h 220 °C 0,5 h 240 °C maximale verblijftijd bij maximale omgevingstemperatuur
Beschermklasse		IP 68
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating		ISO 15693
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	281
Wijze van montage		Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven: afstandhouder E80401; kleven op vlakke wand)
Afmetingen	[mm]	51 x 6,5 x 51
Materialen		PPS
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		10 stuk

E80400

RFID-tag

ID-TAG/51x51/06

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

Leesafstand bij montage op metaal (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90