




Koppeling met dubbele lus

DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	27,6
Materialen	as adapter: 1.4305 (roestvast staal / 303); dubbele lus verbinding: PU	
Aandraaimoment	[Nm]	aandraaimoment schroeven: 100 Ncm
Buitendiameter D	[mm]	29
Binnendiameter 1	[mm]	6
Binnendiameter 2	[mm]	6
Diepte van de klemnaaf	[mm]	9
Klemschroef	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Lengte	[mm]	29
Max. toerental mechanisch	[U/min]	3000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 2
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 2
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 10
Torsie stijfheid	[Nm/rad]	13

Opmerkingen

Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.
Verpakkingseenheid	1 stuk