




RFID-tag

ID-TAG/22X3.0/06



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...90
Piekttemperatuur (passief) [°C]	120

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Opslagtemperatuur [°C]	-25...120
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	18,65
Wijze van montage	Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven ; kleven op vlakke wand ; Bij montage op metaal, de gemarkeerde zijde op het oppervlak monteren (markering: B of punt))
Afmetingen [mm]	Ø 22 / L = 3
Materialen	PA 9T

Opmerkingen

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	10 stuk



RFID-tag

ID-TAG/22X3.0/06

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

Leesafstand bij montage op metaal (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-