


RFID-tag

ID-TAG/51x48x12,6/04



Toepassingsgebied

Applicatie

RFID codering van metalen houders

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]

860...930

Opslagruimte [bit]

512

Geheugentype

EEPROM

Chip type

Impinj Monza 4QT

Tag Identifier (TID) [Byte]

8

Elektronische productcode (EPC)

128 bit

RFID standaard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. leescycli

onbegrensd

Max. schrijfcycli

100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...85

Opslagtemperatuur [°C]

-40...85

Beschermlasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

126,3

Afmetingen [mm]

48 x 51 x 12,6

Materialen

behuizing: Polycarbonaat-ABS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

5 stuk

E80414



RFID-tag

ID-TAG/51x48x12,6/04

Aanvullende informatie

leesafstand (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1