




RFID-tag

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



montagegat: Ø 10,0 x 3,7 mm



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-40...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	90

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Zendtoelating	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	5,4
Wijze van montage	Press-fit behuizing; Montage in metaal
Afmetingen [mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materialen	behuizing: PPA GF30; epoxyhars

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	10 stuk
--------------------	---------