


RFID-tag

ID-TAG/M5x16,5/05



1 TAG-midden



Toepassingsgebied

Applicatie	Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	120; (testduur: 1 x 100 h)

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	0,125
Opslagruimte [bit]	2048
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	4,5
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Wijze van montage	Inschroefmontage
Afmetingen [mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Schroefdraadtype	M5 x 0,8
Materialen	PA (polyamide) zwart

Opmerkingen

Opmerkingen	piektemperatuur 1 x 100 h
	Opslagtemperatuur 1 x 1000 h
	schokken 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibratie 3 Achsen je 8 h
Verpakkingseenheid	10 stuk