


RFID-tag

ID-TAG/M5x16,5/06



1 TAG-midden



Toepassingsgebied

Applicatie	Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	90

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	Vigo
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	5,3
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Wijze van montage	montage op niet-metalen oppervlakten; (schroeven ; kleven op vlakke wand)
Afmetingen [mm]	M5 / L = 16,5
Schroefdraadtype	M5
Materialen	PA (polyamide) zwart

E80347



RFID-tag

ID-TAG/M5x16,5/06

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

10 stuk

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15