


RFID-tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID-TAG
2 Tag-positiemarkering middenin de antenne



Toepassingsgebied

Applicatie	Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	90

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	Vigo
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
--------------------	-----------------	------------



RFID-tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	10
Behuizing	Opbouwdeel voor werkstukdrager	
Wijze van montage	Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven ; kleven op vlakke wand)	
Afmetingen	[mm]	18 x 33 x 16,9
Materialen	PBT oranje; PA (polyamide) zwart	

Toebehoren

Leveringsomvang	
-----------------	--

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op metaal (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15