
E80379

RFID-tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Elektrische eigenschappen		
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
Opslagruimte	[bit]	896
Geheugentype		EEPROM
Chip type		ICODE SLIX
Aantal blokken		28
Blokgrootte	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID standaard		ISO 15693
Max. leescycli		onbegrensd
Max. schrijfcycli		100000
Toelatingen / testen		
Zendtoelating		ISO 15693
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	900
Wijze van montage		montage op niet-metalen oppervlakten; (Zelfklevend)
Afmetingen	[mm]	50 x 80 x 0,1
Materialen		PP; plakmiddel: HL2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		500 stuk

E80379

RFID-tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250