




RFID-tag

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit



Toepassingsgebied

Applicatie	Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-20...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	90

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number [Byte] (UID)	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1,85
Wijze van montage	montage op niet-metalen oppervlakten; (kleven op vlakke wand)
Afmetingen [mm]	Ø 4 / L = 22
Materialen	glas

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	10 stuk
--------------------	---------

E80385



RFID-tag

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	30
ANT513 / DTI513 / DTC510	40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-