




Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelruisen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----



Centrale verdeler

ZDO8H059MSS0005H11

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 67; IP 68
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	698,3
Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 127
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigradius voor niet bewegende installatie	min. 5 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3 m/s bij 5 m horizontale verplaatsing in de lengte en max. versnelling van 5 m/s ²
	torsiebelasting	± 30 °/m
	buigcycli	> 2 Mio.
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 2
		labelhouder: 8
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Elektrische aansluiting - sleuf		
Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm		



Centrale verdeler

ZDO8H059MSS0005H11

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel