


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse	II
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Stroombelasting gezamenlijk [A]	12

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-5...60
Beschermklasse	IP 67; IP 68


Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------



Centrale verdeler


ZDO4H059MSS0005H11

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	631
Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 82
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M12
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigcycli	> 2 Mio.
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2	
	labelhouder: 4	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrische aansluiting - sleuf		
Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Centrale verdeler

ZDO4H059MSS0005H11

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel