


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Beschermklass

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Omgevingstemperatuur
(bewegend)

[°C]

-5...60



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS00,5H09

Beschermklasse	IP 67; IP 68
----------------	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	212,7				
Afmetingen [mm]	22 x 54 x 100				
Materialen	PA (polyamide)				
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)				
Aantal poorten centraalverdeler	6				
Uitvoering connector	M12				
Toepasbaar in kabelrupsen	ja				
Toepasbaar in kabelrupsen	<table> <tr> <td>buigradius bij bewegende applicaties</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>buigcycli</td><td>> 2 Mio.</td></tr> </table>	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter	buigcycli	> 2 Mio.
buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter				
buigcycli	> 2 Mio.				

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	6 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 6

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm





Centrale verdeler

ZDO6H057MSS00,5H09

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel