


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Beschermklassse III

Stroombelasting per module / steekplaats [A] 2

Stroombelasting gezamenlijk [A] 6

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...80

Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -5...60

Beschermklassse IP 65; IP 67; IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 840

Afmetingen [mm] 20 x 30 x 85,5



Centrale verdeler

ZDO4F049MSS0010H10

Materialen	PBT-GF20; messing vernikkeld	
Materiaal gegoten onderdeel	PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld	
Aantal poorten centraalverdeler	4	
Uitvoering connector	M8	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	DIN rail adapter:, E73006
	Beschermkapje: M8, E73005

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld






Centrale verdeler

ZDO4F049MSS0010H10

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel