




Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Centrale verdeler

ZDO8F039MSJ0010H10

Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-5...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	906
Materialen		PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M8
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	DIN rail adapter:, E73007
	Beschermkapje: M8, E73005

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf


Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Centrale verdeler

ZDO8F039MSJ0010H10

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel