




Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats [A]		4
Stroombelasting gezamenlijk [A]		4
Totale stroombelasting (UL) [A]		3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		cULus: ...65 °C
Opslagtemperatuur [°C]		-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%]		10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring		industriële voedingen Class 2
		File nummer UL E191684
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		35,6



Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS


Materialen	behuizing: PA (polyamide) oranje; Afdichting: EPDM
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Aansluiting



Aansluiting volgens IEC 61076-2-101