


Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie	logische OR-verknoping
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beschermklasse	II
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Totale stroombelasting (UL) [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ...65 °C
Opslagtemperatuur [°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	36,9
Materialen	behuizing: PA (polyamide) oranje; Afdichting: FKM
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Aansluiting

