




Hellingssensor

R360/INCLINOMETER/0-10V




Producteigenschappen		
Aantal meetassen		1
Hoekgebied	[°]	± 90
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		statisch
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	15...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 35
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Ompoolbeveiligd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen		
Uitgangssignaal		analoog signaal
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsspanning	[V]	0...10
Min. weerstand last	[Ω]	50000
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Aantal meetassen		1
Hoekgebied	[°]	± 90

**Hellingssensor**

R360/INCLINOMETER/0-10V

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Nauwkeurigheid	[°]	<±7; (de nulpuntfout is te compenseren door het apparaat ± 4° te verstellen)
Herhaalnauwkeurigheid	[°]	0,1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-30...85
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	884
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	281,5
Afmetingen	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materialen		behuizing: PPO
Aandraaimoment	[Nm]	1,8
Oriëntatie montage		verticaal
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 3,5 m, PUR		
Aansluiting		




Hellingssensor

R360/INCLINOMETER/0-10V

Diagrammen en curves

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse