




Hellingssensor

R360/INCLINATION SWITCH



Producteigenschappen	
Aantal meetassen	1; (Z)
Hoekgebied [°]	1...-6
Behuizing	Kunststof behuizing
Toepassingsgebied	
Functieprincipe	statisch
Werkingsprincipe	Edelmetall mit Flüssigkeit
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	8...30 DC
Max. stroomopname [mA]	700
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Ompoolbeveiligd	ja
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen	
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact
Meet- / instelbereik	
Verwijzing naar het schakelpunt	schakelpunt (ON): 0° = horizontale (absolute) installatiepositie
	terugschakelpunt (OFF): -2...-5° (tegen de klok in bewegen van de kabeluitgang)
	hysteres SP en RP: +/- 1°



Hellingssensor


R360/INCLINATION SWITCH

Aantal meetassen		1; (Z)
Hoekgebied	[°]	1...-6
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Nauwkeurigheid	[°]	0,2
Herhaalnauwkeurigheid	[°]	<0,2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
Opslagtemperatuur	[°C]	-30...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	571
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	226,9
Behuizing		Kunststof behuizing
Wijze van montage		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Afmetingen	[mm]	75 x 22 x 18
Oriëntatie montage		Horizontaal
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 3,1 m, PVC

Aansluiting




L+	zwart
L-	bruin
Out	blauw

Hellingssensor

R360/INCLINATION SWITCH

Diagrammen en curves

Mess- und Montagerichtung



horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse