


Verbindingskabel

VDOGH030MSS01,5H03STAF030MSS

Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur

cULus: ...75 °C

Omgevingstemperatuur
(bewegend)

[°C]

-25...90

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur
bewegend

cULus: ...75 °C

Beschermklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

72,2

Afmetingen

[mm]

25 x 10 x 25,5

Materialen

behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Toepasbaar in kabelrupsen

ja



Verbindingskabel

VDOGH030MSS01,5H03STAF030MSS

Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen

N.B.	Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

