




Y-verbindingskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...90

EVC506



Y-verbindingskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-20...90
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse		IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1022,5
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal afdichting		FKM

Opmerkingen

N.B.	Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Verpakkingseenheid	1 stuk

Y-verbindingskabel


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: M12; Behuizing: TPU, oranje; Afdichting: FKM

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; Behuizing: TPU, oranje



Y-verbindingskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagrammen en curves



Derating $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgevingstemperatuur [°C]

Y Stroom [A]