


Y-verbindingskabel

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"



A - Input kabel grijs
 C - octavis kabel zwart
 B - octavis kabel zwart



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	64,7
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Materiaal afdichting	FKM
Aantal poorten centraalverdeler	2
Toepasbaar in kabelrupsen	ja



Y-verbindingskabel

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 2 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen

N.B.


Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker C

Aansluiting



Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
 Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm





Y-verbindingskabel


YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Elektrische aansluiting - bus A

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1mm)

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM;

Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrische aansluiting - bus B

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM;

Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

