




Aansluitkabel met stekker male

ASTGH050MSD0002C05



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen	
Applicatie	CAN-bus	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse	1K22/ DIN 60721-3-1	
Beschermklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	212,4
Afmetingen	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Materiaal gegoten onderdeel	PUR	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	

Aansluitkabel met stekker male

ASTGH050MSD0002C05

Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 8,4 mm, Afgeschermd; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BU =	blauw
RD =	rood
WH =	wit
screen =	afscherming