




Aansluitkabel met connector female

ADOGE050MSS0020H05



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering		Powerkabel, L-gecodeerd
Applicatie		Industriële toepassingen
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	63 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	16
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		cULus: ...80 °C
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 69K
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3897
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Materiaal afdichting		FKM



Aansluitkabel met connector female

ADOGE050MSS0020H05

Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Kabel: 20 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM;
 Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	PK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
PK =	rose
WH =	wit