


Aansluitkabel met stekker male

ASTGN040VAS0002P04



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	30 AC / 60 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Totale stroombelasting (UL)	[A]	1,66

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		cRUus: ...65 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	0...80
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend		cRUus: ...65 °C
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	145,5
Afmetingen	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materialen		PP Halogeen vrij



Aansluitkabel met stekker male

ASTGN040VAS0002P04

Materiaal gegoten onderdeel	PP	
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 15 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 1 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



BU = Aderkleuren :
 OG = blauw
 WH = oranje
 YE = wit
 geel