


EY5053



Y-verbindingskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	54,1	
Materiaal gegoten onderdeel		TPU	
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld	
Materiaal afdichting		FKM	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 15 x kabeldiameter
		buigcycli	> 1 Mio.

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker C

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5...0,8 Nm




Y-verbindingskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Elektrische aansluiting - Kabel


Kabel: 0,45 m, PVC, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus A

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5...0,8 Nm



Elektrische aansluiting - bus B

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5...0,8 Nm

