


Inductieve slangensensor

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: I85009

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Actief vlak
2 LED status voedingsspanning



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	< 20
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	70 x 20 x 12

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	dynamisch
------------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...35 DC
Stroomopname [mA]	< 25
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact



Inductieve slangensensor

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja

Bereik

Schakelafstand	[mm]	< 20
Resolutie staalkogel (diameter)	[mm]	1
Max. deelsnelheid	[m/s]	35

Reactietijden

Impulsverlenging	[ms]	100
Max. afvaltijd	[ms]	100
Reactietijd	[ms]	< 0,2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	55,8
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	70 x 20 x 12
Materialen		behuizing: PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsbanden: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,09 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A



Inductieve slangensensor

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Aansluiting

