


Inductieve veiligheidssensor

GIIA-4030-US/2OSSD/V4A



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	2 x OSSD (A1 en A2)
Vrijgavezone [mm]	6...12
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5 / L = 80

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Bedrijfsaard	continue gebruik (onderhoudsvrij)
Veiligheidgerelateerde functie	veilige toestand bij ontleding
Applicatie	Industriële toepassingen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	19,2...30 DC
Vastgestelde isolatiespanning [V]	30
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	5000

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	2 x OSSD (A1 en A2)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5; (100 mA)
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Uitgangseigenschappen	Interface type C klasse 0
Uitgangsspanning bij 24 V	compatibel met EN 61131-2 ingangen type 1, 2, 3
Kortsluitbeveiliging	ja
Max. capacatieve last CL_max [nF]	20



Inductieve veiligheidssensor

GIIA-4030-US/2OSSD/V4A

Bereik		
Vrijgavezone	[mm]	6...12
Beveiligde uitschakelafstand s(ar)	[mm]	30
Reactietijden		
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde	[ms]	50
Reactietijd bij benadering in de vrijgavezone	[ms]	200
Risicotijd (foutreactietijd)	[ms]	100
Omgevingsvariabelen		
Toepassingsgebied	klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermd toepassing	
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	levensduur ≤ 87600 h	
Omgevingstemperatuur	[°C]	10...40
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	levensduur ≤ 175200 h	
Temperatuurverandering in tijd	[K/min]	0,5
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	kortstondig: 5...95 %; permanent: 5...70 %
Luchtdruk	[kPa]	80...106
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Ioniserende straling	niet toegestaan	
Zoutnevel	nee	
Beschermklasse	IP 68; IP 69K	
Toelatingen / testen		
EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	klasse B
Schokbestendigheid	IEC 60947-5-2	
Trillingsbestendigheid	IEC 60947-5-2	
Veiligheidsclassificatie		
Volgens de eisen	ISO 13849-1: 2015 categorie 3, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
Levensduur TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk)		20 jaar
PFH	[1/h]	1E-08

GI701S



Inductieve veiligheidssensor

GIIA-4030-US/2OSSD/V4A

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	259,5
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	signaal	1 x LED, geel

Toebehoren	
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2


Opmerkingen	
Opmerkingen	Indien niet anders staat beschreven, alle data is gebaseerd op een referentie target plaat volgens IEC 60947-5-2 over het gehele temperatuurbereik. (FE360 = ST37K) 45x45x1 mm
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



1: veiligheidsgerelateerde logische verwerkingseenheid