


SIT-3070-BPKG/A-PLATE



CE UK
CA



Inductieve sensor voor vlakke montage

SIT-3070-BPKG/A-PLATE

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	5
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Schakelafstand	[mm]	20...70
Schakelafstand instelbaar		ja
Fabrieksinstelling schakelafstand	[mm]	70
Reële schakelafstand (Sr)	[mm]	70 ± 10 %
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Correctiefactor		staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysteresis	[% van Sr]	< 15
Schakelpunt drift	[% van Sr]	-15...15
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	689,5
Behuizing		cilindrisch glad
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Wijze van montage		met montageplaat
Afmetingen	[mm]	Ø 100 / L = 45
Materialen		PBT; Bevestigingsplaat: aluminium geanodiseerd
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Inductieve sensor voor vlakke montage

SIT-3070-BPKG/A-PLATE

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw