


Inductieve AS-Interface sensor

IBE2020-ASI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	AS-i
Schakelafstand [mm]	20
Behuizing	cilindrisch glad
Afmetingen [mm]	Ø 34 / L = 98

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Schakelafstand [mm]	20
---------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i parameters

AS-i I/O configuratie [hex]	1
AS-i ID-code [hex]	1



Inductieve AS-Interface sensor

IBE2020-ASI

AS-i certificaat	02701
------------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch glad
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]	Ø 34 / L = 98
Materialen	PBT; eindkap: PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, rood draadbreek sensorspoel, kortsluiting sensorspoel Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Toebehoren

Leveringsomvang	Bevestigingsbeugels: 1
-----------------	------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Veilige werkafstand: ca. 10...80 % van Sn
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...2,5 mm²

Aansluiting

