




Inductieve hoge temperatuursensor

IGA3008ZBPKG/5M/SH



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	8
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 77

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuur applicaties
------------	------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...35 DC
Stroomopname [mA]	< 15
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	150
Schakelfrequentie DC [Hz]	400
Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Schakelafstand [mm]	8
Werkafstand [mm]	0...6,5

Nauwkeurigheid / afwijkingen


Correctiefactor	roestvast staal: 0,6 / messing: 0,3 / aluminium: 0,2 / koper: 0,1
Hysteresis [% van Sr]	3...15
Schakelpunt drift [% van Sr]	-15...15



Inductieve hoge temperatuursensor

IGA3008ZBPKG/5M/SH

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...180
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	2 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	3 V
MTTF	[jaren]	683
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	262,5
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 77
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		schroefdraadbehuizing: roestvast staal; actief vlak: LCP
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 5 m, siliconen; hoogflexibel; 3 x 0,22 mm²		
Aansluiting		



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw