




Inductieve sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: IIS709
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP/NPN
Uitgangsfunctie		maakcontact
Schakelafstand	[mm]	22
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		nee
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP/NPN
Uitgangsfunctie		maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	5
Minimale belastingsstroom	[mA]	5
Max. ruststroom	[mA]	1



Inductieve sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Continue stroombelasting van [mA]	100
schakeluitgang DC	
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee
Bereik	
Schakelafstand [mm]	22
Werkafstand [mm]	0...17,6
Verhoogde schakelafstand	ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysteresis [% van Sr]	1...15
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67
Toelatingen / testen	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	klasse B
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	235,5
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5
Schroefdraadtype	M30 x 1,5
Materialen	messing wit-brons gecoat; PBT
Aanwijzen / bedienelementen	
Weergave	schakelstatus
	1 x LED, rood
	Instelhulp
	1 x LED, groen
Optische instelhulp	ja
Toebehoren	
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

II5803




Inductieve sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



BK = Aderkleuren :
 zwart