




Producteigenschappen

Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	100
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	400 x 100 x 30

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC [Hz]	47...63
Voedingsspanning [V]	90...250 AC

Uitgangen

Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V]	11
Minimale belastingsstroom [mA]	10
Max. ruststroom [mA]	5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA]	200
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA]	500
Schakelfrequentie AC [Hz]	2


Bereik

Schakelafstand [mm]	100
Schakelafstand instelbaar	ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm]	100
Reële schakelafstand (Sr) [mm]	100 ± 10 %



Inductieve sensor

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2	
Hysterese	[% van Sr]	< 15
Schakelpunt drift	[% van Sr]	-15...15
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	rechthoekig	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen	[mm]	400 x 100 x 30
Materialen	PVC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 bruin
 BU = blauw