


KG5307



Capacitieve sensor

KG-3150NAPKG/SL/1P/US/IO



- 1 LED geel schakelstatus
- 2 potentiometer Schakelafstand



Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Schakelafstand [mm]		0,5...30
Communicatie interface		IO-Link
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]		M18 x 1 / L = 92,5
Toepassingsgebied		
Mediumtemperatuur [°C]		-25...110
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		10...30 DC
Stroomopname [mA]		< 22
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		200
Schakelfrequentie DC [Hz]		30
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Schakelafstand [mm]		0,5...30
Schakelafstand instelbaar		ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm]		15
Reële schakelafstand (Sr) [mm]		15 ± 10 %



Capacitieve sensor

KG-3150NAPKG/SL/1P/US/IO

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[% van Sr]	1...15
Schakelpunt drift	[% van Sr]	-15...15
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd	[ms]	20
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)	applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; maakcontact / verbreekcontact (te parametrenen); PNP / NPN (parametrierbaar); schakelpunt instelling; Hysteresis	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 69K	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2	8 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	klasse B
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60947-5-2	1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz
Schokbestendigheid	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 schokken / 11 ms halve sinus (x,y,z)
MTTF	[jaren]	1204
UL-goedkeuring	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	UL Certificeringsnummer	D003
	File nummer UL	E174191
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	26,2
Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 92,5
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	PBT; PC; POM	
Aandraaimoment	[Nm]	8
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	

KG5307



Capacitieve sensor

KG-3150NAPKG/SL/1P/US/IO

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting



4: OUT / IO-Link