


Capacitieve sensor

KNM30BSAAPKG/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 programmeerknop



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Functiecontrole-uitgang
Montage	Bondige inbouw in een tankwand
Media	droge stortgoederen
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	30; (24 V)
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Functiecontrole-uitgang	ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V]	3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA]	10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250

KN5125



Capacitieve sensor

KNM30BSAAPKG/US

Schakelfrequentie DC	[Hz]	5
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mechanische eigenschappen

Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		messing wit-brons gecoat; PBT

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12; codering: A



Capacitieve sensor

KNM30BSAAPKG/US

Aansluiting



2: Functiecontrole-uitgang programmeerkabel