

KT5013



Capacitieve handsensor

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Toepassingsgebied

Weringsprincipe	statisch
-----------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----

KT5013



Capacitieve handsensor

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	490,4
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	113,5
Afmetingen	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materialen		Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, rood
	in bedrijf	8 x LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Afdekring in verschillende kleuren
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting

