


Capacitieve sensor

KNM18NUKPKG/PP/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KG5071

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 programmeerknop



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 84

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Media	poedervormige media; vloeistoffen; oliën; koelsmeermiddel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	17; (24 V)
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	5
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

KN5113



Capacitieve sensor

KNM18NUKFPKG/PP/US

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 84
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		PP
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld

