


Capacitieve sensor

KNM18NUKFPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KG5069

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 programmeerknop



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Toepassingsgebied

Media	poedervormige media; vloeistoffen; oliën; koelsmeermiddel
-------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	17; (24 V)
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	5
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

KN5115



Capacitieve sensor

KNM18NUKFPKG

Beschermklasse	IP 65
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	PP zwart

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting

