


KT5320



Capacitieve verlichte drukknop

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 32 / L = 31

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	statisch
------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)

Toelatingen / testen


EMC	IEC 61000-4
-----	-------------



Capacitieve verlichte drukknop

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	117
Afmetingen	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materialen	behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
	functie	1 x LED, groen is aan te sturen Voorrangsschakeling
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 1	
	afdichtring: 1	
Toebehoren (optioneel)	Symbool schijf	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit