


M95008



Magnetische sensor met twee schakelpunten voor remmendiagnose

M9G4015PARKG/A/US



- 1: Teach-positie maximaal
2: Teach-positie minimaal



Producteigenschappen		
Uitgangsfunctie		2 x maakcontact
Afmetingen	[mm]	Ø 30 / L = 117
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...36 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Uitgangen		
Uitgangsfunctie		2 x maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	5,4
Minimale belastingsstroom	[mA]	2
Max. ruststroom	[mA]	0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Schakelfrequentie DC	[Hz]	0,5
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Meetbereik	[mm]	17...32



Magnetische sensor met twee schakelpunten voor remmendiagnose

M9G4015PARKG/A/US

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[mm]	0,1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse	IP 20; IP 67; (Plunjerzijde: IP 20; connectorzijde: IP 67)	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 55011 emissie	klasse B
MTTF	[jaren]	349
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	C001
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	238
Afmetingen	[mm]	Ø 30 / L = 117
Materialen	messing wit-brons gecoat; plunjer: roestvast staal; LED-venster: PA (polyamide)	
Aandraaimoment	[Nm]	< 20
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	4 x 90° LED, rood OUT 1
	schakelstatus	4 x 90° LED, geel OUT 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker		

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



M95008



Magnetische sensor met twee schakelpunten voor remmendiagnose

M9G4015PARKG/A/US

Aansluiting

