


M9H206



Cilindersensor

M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	1,8
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M14 x 1,5 / L = 41

Toepassingsgebied

Applicatie	hydraulische cilinder
Media	Detecteert Fe-metalen
Min. barstdruk [bar]	2000
Drukbestendigheid [bar]	500

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 23
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	1,6
Max. ruststroom [mA]	0,1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Schakelafstand [mm]	1,8
Reële schakelafstand (Sr) [mm]	1,8 ± 10 %

M9H206



Cilindersensor

M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US

Werkafstand	[mm]	0...1,46
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[% van Sr]	< 15
Schakelpunt drift	[% van Sr]	10
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	10
Omgevingsvariabelen		
Drukpiek	[bar]	1000
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 55011	klasse B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen / 10...3000 Hz -20...50 °C
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten / -40...85 °C
Permanente schokbestendigheid	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördinaten / -20...50 °C
MTTF	[jaren]	925
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	72,8
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Schroefdraadtype		M14 x 1,5
Materialen		behuizing: roestvast staal 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM
Aandraaimoment	[Nm]	< 25
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

M9H206



Cilindersensor

M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US


Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,5 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar



Aansluiting



Diagrammen en curves

