




Cilindersensor voor rondcilinder

MKR3000-ANKG/AS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MK5112

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Actief vlak



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	12 x 30 x 12

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	300
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	3
Passeersnelheid [m/s]	< 5

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [mm]	1
Reproduceerbaarheid [mm]	0,1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...75
---------------------------	----------

Cilindersensor voor rondcilinder

MKR3000-ANKG/AS

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanische eigenschappen

Actief vlak	voorop
Cilinderbouwworm	rondcilinders
Afmetingen [mm]	12 x 30 x 12
Materialen	aluminium; kunststof

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8; codering: A

**Aansluiting**