MK5049


T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MK5102

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



CE

Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		maakcontact
Afmetingen	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 10
Ompoolbeveiligd		ja
Max. opstarttijd	[ms]	2
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Schakelfrequentie DC	[Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Aanspreekgevoeligheid	[mT]	3
Passeersnelheid	[m/s]	< 5
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysterese	[mm]	1,5
Reproduceerbaarheid	[mm]	0,2

MK5049


T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75	
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische eigenschappen			
Actief vlak		voorop	
Cilinderbouwvorm		T-sleuf-cilinders	
Afmetingen	[mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Materialen		PA 12-GF30	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker			

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting

