


T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 12
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	3,1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	10000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	2,5
----------------------------	-----



T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Passeersnelheid	[m/s]	< 5
-----------------	-------	-----

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteres	[mm]	1...2
Reproduceerbaarheid	[mm]	0,1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanische eigenschappen

Actief vlak		voorop
Cilinderbouwvorm		C-sleuf-cilinders
Afmetingen	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materialen		LCP

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PUR

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar



Aansluiting

