


MN704S



RFID-gecodeerde veiligheidssensoren

MN38010-BPKG/UC/-H



- 1 sensor
- 2 gecodeerd tegendeel



Producteigenschappen	
Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	2 x OSSD, 1 x PNP
Schakelafstand [mm]	12; (met gedefinieerd bedieningselementen)
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	72 x 18 x 25
Toepassingsgebied	
Uitvoering	Volledig uniek gecodeerd tegendeel
Bedrijfsaard	permanente werking
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; Australië; EU/RED; China; Singapore
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".



RFID-gecodeerde veiligheidssensoren

MN38010-BPKG/UC/-H

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	20,4...26,4 DC
Vastgestelde isolatiespanning	[V]	32
Voedingsstroom	[mA]	40...700
Nullaststroom	[mA]	30
Stroomopname	[mA]	< 50
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Max. opstarttijd	[ms]	1500
RFID		
Zendfrequentie	[MHz]	0,125
Zendvermogen ERP	[mW]	0,0002245
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		2 x OSSD, 1 x PNP
Max. ruststroom	[mA]	0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	50
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1
Uitgangseigenschappen		interface type C klasse 2
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Max. capacatieve last CL_max	[nF]	200
Bereik		
Schakelafstand	[mm]	12; (met gedefinieerd bedieningselementen)
Beveiligde uitschakelafstand s(ar)	[mm]	16
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[%]	20
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang	[%]	≤ 10; (% Sn)
Reactietijden		
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde	[ms]	160
Reactietijd bij benadering in de vrijgavezone	[ms]	600
Omgevingsvariabelen		
Toepassingsgebied		klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermd toepassing
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		levensduur ≤ 87600 h
Omgevingstemperatuur	[°C]	10...40
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		levensduur ≤ 175200 h



RFID-gecodeerde veiligheidssensoren

MN38010-BPKG/UC/-H

Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	kortstondig: 5...95 %; permanent: 5...70 %
Luchtdruk [kPa]	80...106
Max. hoogte boven NAP [m]	2000
Ioniserende straling	niet toegestaan
Zoutnevel	nee
Beschermklasse	IP 65; IP 67; (beschermde kabelmontage)

Toelatingen / testen

EMC	IEC 60947-5-3	
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)

Veiligheidsclassificatie

Volgens de eisen	ISO 13849-1: 2015 categorie 4, PL e
	IEC 62061 SIL 3
Levensduur TM (Mission Time) [h]	≤ 175200
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk)	20 jaar
PFH [1/h]	1,5E-09

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	330
Behuizing	rechthoekig
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]	72 x 18 x 25
Materialen	PA (polyamide)
Aandraaimoment [Nm]	0,8...2

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	1 x LED, (ACT)
	ingang	1 x LED, (IN)
	Uitgang	1 x LED, (OUT)
	in bedrijf	1 x LED, (PWR)

Toebehoren

Leveringsomvang	Volledig uniek gecodeerd tegendeel
	onderlegingen: 4
	beschermkapjes: 8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

MN704S




RFID-gecodeerde veiligheidssensoren

MN38010-BPKG/UC/-H

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm²

Aansluiting



- 1: veiligheidsgerelateerde logische verwerkingseenheid
2: Programmable Logic Controller (PLC)
3: niet in gebruik

Aderkleuren :

BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
RD = rood
VT = violet
WH = wit