


MX5004



Toerentalsensor

MXD41,7 ANOG/HI/AMP



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Schakelafstand [mm]	1,7; (De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.)
Afmetingen [mm]	Ø 15 / L = 61

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	7...30 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	nee

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	1...15000
Kortsluitbeveiliging	nee

Bereik

Schakelafstand [mm]	1,7; (De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.)
Werkafstand [mm]	1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-32...140
Omgevingstemperatuur [°C]	125
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	voor de stekkeraansluiting
Beschermklasse	IP 67; IP 69K; (stekker: IP 54)

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m



Toerentalsensor

MXD41,7 ANOG/H/AMP

Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	30 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten
Zoutsproeitest	EN 60068/2-11	96 h 5 % NaCl bei 25 °C
MTTF [jaren]	5006	

Mechanische eigenschappen


Gewicht [g]	25
Afmetingen [mm]	Ø 15 / L = 61
Materialen	bus: messing; behuizing: PA (polyamide); O-ring: FKM
Aandraaimoment [Nm]	7
Tandwielmodule [mm]	1,25
Schachtlengthe [mm]	35

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluiting




A: Pulsuitgang
B: Pulsuitgang

Connector: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1)

Diagrammen en curves

Schakelsignalen



faseverschuiving 90° +/- 20°

impuls/pauze verhouding 50 % +/- 10 %

De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.