


MX5015



Toerentalsensor

MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering		NPN
Schakelafstand	[mm]	1,7
Afmetingen	[mm]	Ø 15 / L = 49,5

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	7...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 30
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		nee

Uitgangen

Elektrische uitvoering		NPN
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	50
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1...15000

Bereik

Schakelafstand	[mm]	1,7
Werkafstand	[mm]	1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-32...140
Beschermklasse		IP 65; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	30 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten
Zoutsproeitest	EN 60068/2-11	96 h 5 % NaCl bei 25 °C
MTTF	[jaren]	5884

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	82,7
---------	-----	------

MX5015



Toerentalsensor

MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH

Afmetingen	[mm]	Ø 15 / L = 49,5
Materialen		bus: messing; behuizing: PA (polyamide); O-ring: FKM
Aandraaimoment	[Nm]	7
Tandwielmodule	[mm]	1,25
Schachtlengthe	[mm]	30


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm²


Aansluiting



A: Pulsuitgang
B: Pulsuitgang

Diagrammen en curves

Schakelsignalen



faseverschuiving 90° +/- 20°

puls/pauze verhouding 50 % +/- 10 %

De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.