


Inductieve NAMUR-sensor

IEA2001-N/6m PPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: NE5012

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Schakelafstand	[mm]	1
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC	[V]	5...25
Stroomopname	[mA]	< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)

Uitgangen

Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Max. kabelweerstand	[Ω]	50
Schakelfrequentie DC	[Hz]	2000

Bereik

Schakelafstand	[mm]	1
----------------	------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--	--------------------------------

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit	[nF]	80
Max. zelfinductie	[μH]	110

Mechanische eigenschappen

Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Schroefdraadtype		M8 x 1

NE5007



Inductieve NAMUR-sensor

IEA2001-N/6m PPU

Materialen

messing vernikkeld; PBT

Toebehoren

Leveringsomvang

bevestigingsmoeren: 2

Opmerkingen


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Aansluiting



BN =

Aderkleuren :

bruin

BU =

blauw