


NG501A



Inductieve NAMUR-sensor

IGB2008BN/US/1G/1D



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NAMUR
Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Schakelafstand [mm]	8
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 46

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nominale spanning DC [V]	8,2; (1k Ω)
Aansluitspanning DC [V]	7,5...30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving)
Stroomopname [mA]	< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Beschermklasse	II

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NAMUR
Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving)
Schakelfrequentie DC [Hz]	400

Bereik

Schakelafstand [mm]	8
Reële schakelafstand (Sr) [mm]	8 $\pm$ 10 %
Werkafstand [mm]	0...6,48

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr]	1...15
Schakelpunt drift [% van Sr]	-10...10

NG501A



Inductieve NAMUR-sensor

IGB2008BN/US/1G/1D

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 66; IP 67
Toelatingen / testen		
Keurmerken		BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003
ATEX-apparaatkenmerk		 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
		 II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
EMC		EN 60947-5-6
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF	[jaren]	3387
Veiligheidsclassificatie		
Max. eigencapaciteit	[nF]	200
Max. zelfinductie	[µH]	190
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	90
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 46
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		messing speciaal gecoat; actief vlak: PBT; LED-venster: PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	4 x 90° LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12; codering: A		



NG501A



Inductieve NAMUR-sensor

IGB2008BN/US/1G/1D

Aansluiting



1 = aansluiting aan NAMUR-versterkers