




Inductieve NAMUR-klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

IND2004DN/BS-200-K/PA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NAMUR
Uitgangsfunctie	2 x verbreekcontact
Schakelafstand [mm]	4
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	40 x 26 x 49

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan I/O box voor Profibus PA Bürkert type 8642-0x
Nominale spanning DC [V]	6,5; (270Ω)
Stroomopname [mA]	< 1; (gesperd; geleidend: > 2,2)
Max. opstarttijd [ms]	1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NAMUR
Uitgangsfunctie	2 x verbreekcontact
Max. kabelweerstand [Ω]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000

Bereik

Schakelafstand [mm]	4
---------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...70
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Keurmerken	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit [nF]	150
---------------------------	-----



Inductieve NAMUR-klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

IND2004DN/BS-200-K/PA

Max. zelfinductie	[μH]	190
-------------------	------	-----

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	40 x 26 x 49
Materialen		PBT

Opmerkingen


Opmerkingen		Let op:
		Nominale spanning voldoet niet aan de NAMUR EN50227
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M18; codering: A



Aansluiting



- 1 = aansluiting aan NAMUR-versterkers
- 1-4: Out 1
- 2-3: Out 2